

MAUL

Lampadaire à LED MAULjuvis, dimmable

- source lumineuse : ce produit contient trois sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D
 - possibilité de remplacement de la source lumineuse et de l'appareillage par un électricien qualifié
 - puissance : 80 W
 - consommation d'énergie pondérée : 2x 16 / 1x 32 kWh / 1000 h
 - flux lumineux : 2x 2255 / 1x 4549 lumens
 - efficacité lumineuse : 2x 136 / 1x 135 lumens / watt
 - température de couleur : 4000 Kelvin (blanc neutre)
 - intensité lumineuse max. : vers le haut : 1920 Lux (distance de mesure 85 cm), 1280 Lux (distance de mesure 110 cm), vers le bas : 1920 Lux (distance de mesure 85 cm), 1280 Lux (110 cm)
 - indice de rendu de couleur (Ra) : 2x 82 / 1x81
 - durée de vie : 3x 20.000 heures
 - avec fiche de courant avec terre - pour nos clients suisses, l'article est en outre livré avec un adaptateur fixe
- colonne solide en aluminium, 35 x 55 mm
 - hauteur : 1.960 mm
 - tête de lampe env. 280 x 610 mm
 - détecteur de mouvement : réduit la lumière après 30 minutes sans détection de mouvement, s'éteint après 30 minutes supplémentaires
 - détecteur de lumière de jour : l'émission de lumière est modifiée en fonction du niveau de luminosité à l'intérieur de la pièce
 - interrupteur sur la colonne : hauteur env. 1.200 mm
 - socle robuste en acier 300 x 450 mm
 - avec interrupteur rotatif pour varier l'intensité
 - longueur du câble env. 2,5 m, classe de protection I
 - conditionné d'une façon sécurisée dans un carton d'expédition recyclable



Lampadaire à LED MAULjuvis, argent



Lampadaire à LED MAULjuvis, blanc



Lampadaire à LED MAULjuvis, noir



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampadaire à LED MAULjuvis	socle	blanc noir	80 watts 80 watts	4000 K 4000 K	220 - 240 V 220 - 240 V	D D	8258602 8258690	62060613 62010281