

LED-Tischleuchte 4 Stars - mit Standfuß

Arbeitsplatzleuchte mit großer Ausladung
 Leuchtenarm stufenlos verstellbar
 Leuchtenkopf horizontal und vertikal schwenkbar
 Sehr gute Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch
 Erhältlich in 2 Versionen: mit Fuss oder mit Klemme


- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
 - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
 - Leistung: 7 W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh / 1000 h
 - Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz
 - Lichtstrom: 400 Lumen
 - Lichtausbeute: 60 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: 836 Lux (Messabstand 40 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): 82
 - Lebensdauer: 20.000 Stunden
 - Eurostecker
- max. Ausladung: 670 mm
 - max. Höhe: 600 mm
 - Durchmesser Leuchtenfuß: 153 mm
 - Leuchtenkopf: (L)284 x (B)45 mm
 - Material: ABS, Aluminium, Metall




LED-Tischleuchte 4 Stars - mit Standfuß, schwarz



LED-Tischleuchte 4 Stars - mit Standfuß, silber



Symbolbild: Detailsicht



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Tischleuchte 4 Stars	Standfuß	schwarz	7 Watt	5000 K	220-240 V	E	41-5010.640	61000209
		silber	7 Watt	5000 K	220-240 V	E	41-5010.641	61000210