

LED-Stehleuchte Opal

Der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte

Direkte (ca. 25%) und indirekte (ca. 75%) Beleuchtung unabhängig voneinander bedienbar


Der optimierte Reflektor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche

Geeignet für zwei Arbeitsplätze (85° Kegel)


Das breite indirekte Abstrahllicht (140°) sorgt für gleichmäßige und effiziente Raumbeleuchtung

Intelligente Leuchte mit Abwesenheits- und Tageslichtsensor für Energieeinsparung und Lichtkomfort

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
 - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
 - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
 - Leistung: 100 W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 94 kWh / 1000 h
 - Spannung: 200-240 V AC, 50 Hz
 - Lichtstrom: 11750 Lumen, 3000 lm direkt, 8750 lm indirekt
 - Lichtausbeute: 118 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß), max. 3 Mac-Adam Ellipse
 - Max. Beleuchtungsstärke: 1400 Lux (Messabstand 120 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): >80
 - Lebensdauer: 50.000 Stunden
 - Standby Leistung: >0,5 W
 - Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert
- Höhe: 1.980 mm
 - Maße Leuchtenkopf: (B)1006 mm x (T)200 mm x (H)26 mm
 - Maße Leuchtenfuß: (B)580 mm x (T)336 mm
 - Kabellänge: 2,5 m
 - Gewicht: 15,5 kg
 - Material: Aluminium, Stahl, PS, PMMA



LED-Stehleuchte Opal, anthrazit




LED-Stehleuchte Opal, weiß



Detailansicht: Leuchtenkopf




Detailansicht: Touch-Dimmer


Hansa
 opal00000072x

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

D

94
 kWh/1000h

 2019/2015

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Stehleuchte "Opal"	Standfuß	anthrazit weiß	100 Watt 100 Watt	4000 K 4000 K	200-240 V 200-240 V	D D	41-5010.726 41-5010.724	61000325 61000327