

## **bott** **établi** verso

hauteur x largeur x profondeur 930 x 2000 x 600 mm, plateau de table en linoléum, exécution du châssis 1 paire de pieds / 1 conteneur, équipement : 2 tiroirs, 1 armoire, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

**Numéro d'article: 231672**



### établi

- hauteur x largeur x profondeur 930 x 2000 x 600 mm
- plateau de table en linoléum
- épaisseur de panneau 30 mm
- exécution du châssis 1 paire de pieds / 1 conteneur
- équipement : 2 tiroirs, 1 armoire
- hauteur des tiroirs 1x125 mm/1x175 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

## Détails techniques

type de meuble	table	capacité de charge de tiroir	75 kg
type de table	établi	extension tiroir	100 %
Exécution du bâti	1 paire de pieds / 1 conteneur	matériau de plaque	linoléum
hauteur	930 mm	matériau de châssis	acier
largeur	2000 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
épaisseur de panneau	30 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
équipement établi	2 tiroirs, 1 armoire	roulant	non
nombre de tiroirs	2 pièce	Poids	84,567 kg
nombre x hauteur tiroirs	1x125 mm/1x175 mm		

## Accessoires

232994		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232995		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232996		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232997		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232998		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232999		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233015		couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233068		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233072		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

233448		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair
--------	---	--

### Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes