

chariot d'entrepôt

force 300 kg, avec 2 plateau(x),
tablette grillagée, structure en tube
d'acier galvanisé en bleu, Avec
bandage polyuréthane sur jante
polyamide

Numéro d'article: 244052



chariot d'entrepôt

- force 300 kg
- avec 2 plateau(x), tablette grillagée
- hauteur x longueur x largeur 1625 x 1330 x 660 mm
- rehausses : 3 parois (grillagées)
- structure en tube d'acier galvanisé en bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage polyuréthane sur jante polyamide

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariot d'entrepôt	matériau	tube d'acier
charge	300 kg	Grosseur de la maille des côtés	50x50 mm
hauteur	1625 mm	alignement de niveaux	droit
nombre de plateaux	2 pièce	rehausses	3 parois (grillagées)
type de niveau	tablette grillagée	poignée	2 pièce
force plateau	25 kg	Ø de roue	125 mm
longueur	1330 mm	matériau de jante	polyamide

largeur	660 mm	surface	galvanisé
pneumatique	polyuréthane	Poids	41,9 kg