

Matador

Brouette en aluminium

NOKA-160

capacité 160 l, hauteur x largeur x profondeur 800 x 680 x 1600 mm, Benne en polypropylène coloris vert, structure en aluminium, roue avec bandage air sur jante acier

Numéro d'article: 274130



Brouette en aluminium

- convient pour secteurs de l'agriculture
- capacité 160 l
- force 250 kg
- hauteur x largeur x profondeur 800 x 680 x 1600 mm
- Rehausses hauteur x largeur x profondeur 440 x 650 x 880 mm
- Ø de roue 400 mm
- rehausses : Benne
- Benne en polypropylène coloris vert
- structure en aluminium
- poignée de sécurité avec protection des jointures
- roue avec bandage air sur jante acier
- moyeu avec roulement à billes

matador
WORK - TOOLS - EQUIPMENT

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à billes
type de diable de manutention	brouette	poignée de sécurité	oui
convient pour (secteurs)	secteurs de l'agriculture	rehausses	Benne
capacité	160 l	hauteur rehausses	440 mm
charge	250 kg	Largeur des rehausses	650 mm
hauteur	800 mm	Profondeur des rehausses	880 mm
largeur	680 mm	rabattable	non
profondeur	1600 mm	Compartiment de rangement matéri	polypropylène
Nombre de roues	1 pièce	Coloris compartiment de rangement	vert
pneumatique	air	matériau	aluminium
Diamètre de roue	400 mm	Poids	14,6 kg
matériau de jante	acier		

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm