Matador

brouette

Easy-Rider

capacité 80 I, hauteur x largeur x profondeur 620 x 590 x 1450 mm, Benne en acier coloris gris, structure en acier, roue avec bandage polyuréthane sur jante acier





Numéro d'article: 274136





brouette

- convient pour l'utilisation dans la construction de routes
- capacité 80 I
- force 250 kg
- hauteur x largeur x profondeur 620 x 590 x 1450 mm
- Rehausses hauteur x largeur x profondeur 300 x 590 x 880 mm
- Ø de roue 400 mm
- rehausses: Benne
- Benne en acier coloris gris
- structure en acier
- Grande stabilité assurée par l'insert annulaire en acier massif
- poignée de sécurité avec protection des jointures
- roue avec bandage polyuréthane sur jante acier
- moyeu avec roulement à billes

Détails techniques					
appareil de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	oui		
type de diable de manutention	brouette	rehausses	Benne		
convient pour (secteurs)	construction de routes	hauteur rehausses	300 mm		
capacité	80 I	Largeur des rehausses	590 mm		

charge	250 kg	Profondeur des rehausses	880 mm
hauteur	620 mm	rabattable	non
largeur	590 mm	Compartiment de rangement matéri	acier
profondeur	1450 mm	Coloris compartiment de rangemen	gris
pneumatique	polyuréthane	matériau	acier
Diamètre de roue	400 mm		Insert annulaire en acier pour benne
matériau de jante	acier	Poids	20,4 kg
roulement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi				
221212	X	casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc		
221284	X 01	gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique		
221309	X	gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique		
227889	X 01	chaussure de sécurité, niveau de sécurité : \$1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute		
526204	X	pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm		