

Matador brouette Easy-Rider

capacité 80 l, hauteur x largeur x profondeur 620 x 590 x 1450 mm, Benne en acier coloris gris, structure en acier, roue avec bandage polyuréthane sur jante acier

Numéro d'article: 274136



brouette






- convient pour l'utilisation dans la construction de routes
- capacité 80 l
- force 250 kg
- hauteur x largeur x profondeur 620 x 590 x 1450 mm
- Rehausses hauteur x largeur x profondeur 300 x 590 x 880 mm
- Ø de roue 400 mm
- rehausses : Benne
- Benne en acier coloris gris
- structure en acier
- Grande stabilité assurée par l'insert annulaire en acier massif
- poignée de sécurité avec protection des jointures
- roue avec bandage polyuréthane sur jante acier
- moyeu avec roulement à billes

matador
MAKING THINGS TO BE BUILT

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	poignée de sécurité	oui
type de diable de manutention	brouette	rehausses	Benne
convient pour (secteurs)	construction de routes	hauteur rehausses	300 mm
capacité	80 l	Largeur des rehausses	590 mm
charge	250 kg	Profondeur des rehausses	880 mm
hauteur	620 mm	rabattable	non
largeur	590 mm	Compartiment de rangement matéri	acier
profondeur	1450 mm	Coloris compartiment de rangement	gris
pneumatique	polyuréthane	matériau	acier
Diamètre de roue	400 mm	stabilité / raidissement / renfo	Insert annulaire en acier pour benne
matériau de jante	acier	Poids	20,4 kg
roulement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm