

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 60 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 75 x 23 mm, moyeu avec palier lisse, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm



BS ROLLEN
INOX



Numéro d'article: 524976

BS-ROLLEN Roulette pour machines en plastique

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein




- force 60 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 75 x 23 mm
- espacement des trous des vis 45x45 mm, Ø trou des vis 6,5 mm
- moyeu avec palier lisse
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 25 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | double blocage |
| type de roulettes | roulette pour appareils | pare-fils | non |
| modèle | roulette pivotante | hauteur totale | 101 mm |
| charge | 60 kg | largeur de roue | 23 mm |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| pneumatique | plastique | portée | 25 mm |
| Ø de roue | 75 mm | propriété surface de roulement | incassable |
| matériau de jante | plastique | longueur de plaque | 60 mm |
| roulement | palier lisse | largeur de plaque | 60 mm |
| élément de fixation | panneau | distance trou de vis | 45x45 mm |
| conducteur d'électricité | non | Ø de trou de vis | 6,5 mm |
| matériau de boîtier | acier inoxydable | Poids | 0,264 kg |
| palier de pivotement | roulement à billes | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 438985 |  | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |