

bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 527558

Bac industriel gerbable

bac gerbable

- hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 216 x 752 x 552 mm
- force 40 kg
- capacité de gerbage 400 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes
- avec rebord de gerbage gerbable Plusieurs niveaux en toute sécurité
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -40 °C à +90 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	champ d'inscription	porte-étiquettes
capacité	90 l	soubassement	plein

hauteur	220 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
longueur	800 mm	charge	40 kg
largeur	600 mm	capacité de gerbage	400 kg
hauteur intérieure	216 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur intérieure	752 mm	convient pour aliments	oui
largeur intérieure	552 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	résistance à la température	-40 °C à +90 °C
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable avec	rebord gerbage	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	4,56 kg

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique