

tour de stockage

hauteur x largeur x profondeur 434 x 416 x 256 mm, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7000 gris petit-gris, 5 mallette, mallette en acier, mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, bacs en de couleur



Numéro d'article: 531014

Tours pour mallettes d'assortiment

avec mallettes d'assortiment

tour de stockage





- hauteur x largeur x profondeur 434 x 416 x 256 mm
- en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7000 gris petit-gris
- Tiroirs sur glissières télescopiques à billes - extension totale
- blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure de sécurité
- 5 mallette
- mallette en acier
- mallette avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- bacs en de couleur

Détails techniques

type de récipient	mallette d'assortiment	matériau	acier
norme européenne	non	matériau de mallette de rangement	acier
hauteur	434 mm	matériau de boîtier	acier

largeur	416 mm	système de fermeture	serrure de sécurité
profondeur	256 mm	convient pour aliments	non
coffret d'assortiment incl.	oui	surface	finition peinture époxy
convient au type de coffret	5xC	couleur du boîtier	gris petit-gris // RAL7000
Nombre de mallettes	5 pièce	couleur de la mallette de rangement	bleu brillant // RAL5007
glissière tiroir	glissières télescopiques à billes	couleur du bac	de couleur
Type d'extension	extension totale	couleur	RAL7000/RAL9005
blocage d'extension	blocage d'extension individuel	Poids	22,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en hêtre coloris nature, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleur de moquette, autobloquantes
202949		chariot à plateaux, force 250 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 605 x 410 mm, plateau(x) en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
520205		desserte à outils, hauteur x largeur x profondeur 880 x 540 x 320 mm, 2 tiroirs, caisse de rangement, boîte à outils, en acier inoxydable / plastique, coloris argent
530120		armoire d'atelier, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaux avec tablette de rétention, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane