

## fetra élevateur de treuils

force 250 kg, longueur de fourche 800 mm, largeur de portée 150 - 690 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 47 x 80 mm

Numéro d'article: 985456



**fetra**  
Transportgeräte

**2** YEARS  
WARRANTY



## fetra Gerbeur manuel

**Force 250 kg**

élevateur de treuils

- force 250 kg
- longueur de fourche 800 mm
- largeur de portée 150 - 690 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 47 x 80 mm
- hauteur de levage 1560 mm / hauteur abaissée 90 mm
- levée par tour de manivelle 40 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- hauteur x longueur x largeur 2030 x 1350 x 725 mm
- poids 140 kg
- 2 années de garantie

## Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	diamètre des roulettes pivotante	150 mm
type de chariot de levage	élévateur de treuils	matériau galets de fourche	nylon
charge	250 kg	Largeur de galet de fourche	47 mm
largeur de portée	150-690 mm	Diamètre de galets de fourche	80 mm
longueur de fourche	800 mm	hauteur	2030 mm
hauteur de levage (max.)	1560 mm	longueur	1350 mm
hauteur de levage (min.)	90 mm	largeur	725 mm
commande de levage	manuel	course par tour de manivelle	40-22 mm
commande du mécanisme de rouleme	manuel	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	gris anthracite // RAL7016
matériau de roulettes pivotantes	polyuréthane	garantie	2 années
largeur des roulettes pivotantes	40 mm	Poids	140 kg