



d_1	d_2 $^{+0,2}$ $_{+0,4}$	d_3	h	für Schrauben mit Gewinde	Statistische Belastbarkeit in kN
20	6	16	6	M 6	20
26	8	22	7	M 8	38
28	10	24	8	M 10	40
32	12	28	9	M 12	55

Ausführung

- Stahl
brüniert **ST**
- Edelstahl
nichtrostend, 1.4305 **NI**
- Gleitscheibe
 - Kunststoff (Polyamid 46)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 120 °C
 - leicht gefettet (PTFE-Montagefett)
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS



Hinweis

- In Verbindung mit Spannschrauben, z. B. Sterngriffschrauben, bieten Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager GN 6342 folgende Vorteile:
- durch geringere Flächenreibung bis zu **doppelte** Spannkraft
 - Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche

Bestellbeispiel

GN 6342-ST-28-10

1	Werkstoff
2	d_1
3	d_2