



TIEFKÜHLSCHRANK KBS 402 TK Gewerbetiefkühlschrank mit Schloss

Artikel-Nr.: 307407



© KBS Kältetechnik GmbH

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1850 mm
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-22 °C
und RF	60 %
bei UT	32 °C
Bruttoinhalt	400,0 l
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	210 Watt
Aussenmaterial	Stahlblech weiss
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiss
Kühlung	Still
Manuelle Abtauung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
Wandstärke Isolierung	60 mm
Energieverbrauch	7,00 kWh/24 Std
Klimaklasse	N
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts, , wechselbar
Bruttogewicht	79 Kg

Katalogtext

- Volltürtiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Artikel-Nr.: 56