

Spannzangen OZ DIN 6338 A
einseitig geschlitzt

ORION®

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung

- passend für Fräsespannfutter Nr. 23290/23295 und Schnelllauf-Frässpindeln Nr. 23275

Spannzangen-Typ	OZ 410E
Spanndurchmesser	10 mm
Spannbereich min./max.	2-16 mm
Außendurchmesser	25,5 mm
Länge	40 mm

EAN-Code

4039247153404

