

Información sobre productos

44 21 J01

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

DIN 5256 D

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- DIN 5256 D, puntas curvas en ángulo de 90°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



90°

Información general

Núm. de artículo	44 21 J01
EAN	4003773040132
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	88 g
Dimensiones	130 x 53 x 12 mm
Norma	DIN 5256 D
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 8 – 13 mm
Puntas (diámetro)	Ø 0,9 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.