

Broszura informacyjna

83 30 030

Klucz nastawny do rur ze szczękami typu S

DIN 5234

- Wąskie szczęki typ S
- Szczęki z zębami ustawionymi w przeciwnych kierunkach
- Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Szczęki umożliwiające trzypunktowy chwyt, samoblokujące
- Rękojeść górna w kształcie podwójnego profilu T
- Nakrętka regulacyjna zabezpieczona przed zgubieniem
- Malowane proszkowo w kolorze czerwonym, szczęki szlifowane
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 30 030
EAN	4003773014164
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	4.366 g
Wymiary	680 x 87 x 31 mm
Norma	DIN 5234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	100 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 4 3/4
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 120 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	120 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 3 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

