

fetra tafelwagen

draagvermogen 500 kg, 2 etage(s)
met opvanglegborden, laadvlak
lengte x breedte 600 x 600 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 119026



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Tafelwagens

draagvermogen 500 kg

tafelwagen

- draagvermogen 500 kg
- 2 etage(s) met opvanglegborden
- laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	500 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	600 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	600 mm	banden	TPE
etages aantal	2 stuks	wiel-ø	160 mm
etagetype	opvanglegborden	wiellager	groefkogellager
draagvermogen etage	200 kg	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitvoering	oliedicht gelast	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etage-inrichting	recht	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	905 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	garantie	10 jaar
constructies	geen	gewicht	38 kg

Gerelateerde Producten

147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225619		pakpapier rolhouder voor transportwagen, breedte x diepte 600 x 240 mm, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg