


## fetra diable pour appareils

force 400 kg, pelle largeur x profondeur 550 x 190 mm, protection de la charge avec courroie de serrage, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage air, 2 roues porteuses

Numéro d'article: 119175



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Diable pour appareils

### Force 400 kg



diable pour appareils

- force 400 kg
- pelle largeur x profondeur 550 x 190 mm
- hauteur x largeur 1300 x 700 mm
- équipé de avec kit étoiles amovible, roues porteuses, lisse de support et sangle de serrage
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec bandage air
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 2 roues porteuses
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Roue porteuse	2 roues porteuses
type de diable de manutention	diable pour appareils	poignée de sécurité	oui
charge	400 kg	équipement diable	kit étoiles // roues porteuses // lisse de support // sangle de serrage
matériau	acier	protection de la charge	courroie de serrage
matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
profondeur de pelle	190 mm	largeur	700 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	oui	couleur	bleu brillant // RAL5007
pneumatique	air	garantie	10 années
roulement	roulement à rouleaux	Poids	56 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm