

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 700 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met RVS-wiellager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 132 x 110 mm

Artikelnummer: 139501



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 700 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met RVS-wiellager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 132 x 110 mm
- schroefgatafstand 105x80 mm, schroefgat-Ø 12 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitflading 61 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	transportapparaatwielen	rem	centrale rem
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	700 kg	totale hoogte	242 mm
banden	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiel-Ø	200 mm	uitflading	61 mm

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	132 mm
wiellager	RVS-wiellager	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	12 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	3 kg