

Rollcart chariot emboîtable

force 400 kg, plateau longueur x largeur 990 x 695 mm, plateforme en bois, rehausse 1 ridelle (tube d'acier), plusieurs chariots, peu encombrants car empilables, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



Numéro d'article: 158024

Rollcart Chariot emboîtable

Empilable pour un gain de place

chariot emboîtable







- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 990 x 695 mm
- hauteur de charge 300 mm
- hauteur x longueur x largeur 960 x 1080 x 870 mm
- plateforme en bois
- rehausse 1 ridelle (tube d'acier)
- plusieurs chariots, peu encombrants car empilables
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	bordure de sécurité	non
type de chariot à dossier	chariot emboîtable	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

			roulettes fixes
charge	400 kg	pneumatique	TPE
conducteur d'électricité	non	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur de charge	300 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	990 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	695 mm	hauteur	960 mm
matériau de plateforme	bois	longueur	1080 mm
rehausses	1 ridelle (tube d'acier)	largeur	870 mm
emboîtable	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	Poids	32 kg
poignée	1 pièce		

Accessoires

158397		roulettes déflectrices pour chariot de maintenance, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de maintenance, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de maintenance, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal