

Cemo PE-opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 330 x 1205 x 805 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, glad legbord



Artikelnummer: 220783

Cemo Opvangbak

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 224 l
- hoogte x breedte x diepte 330 x 1205 x 805 mm
- van hogedruk polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- glad legbord



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	zwart
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	224 l	materiaal rooster	staal

capaciteit	2 x 200 liter vat	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderbouw	glad legbord
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	nee
hoogte	330 mm	verrijdbaar	nee
breedte	1205 mm	gewicht	29 kg
diepte	805 mm		

Gerelateerde Producten

220795		vergrendelnok voor opvangbak
220796		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 224 l volume, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
220797		geperforeerd rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 224 l volume, van polyethyleen
220799		opzetelement voor opvangbak, hoogte 205 mm