

bac gerbable emboîtable

hauteur x longueur x largeur 212 x 390 x 287 mm, capacité 18 l, en polypropylène en bleu, parois plein, tablette plein

Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 227820



Bac gerbable emboîtable

Empilés les uns dans les autres jusqu'à 75% de gain de place

bac gerbable emboîtable

- hauteur x longueur x largeur 212 x 390 x 287 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 205 x 360 x 255 mm
- capacité 18 l
- capacité de gerbage 99 kg
- en polypropylène en bleu
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées ouvertes
- emboîtable par rotation à 180°

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	recyclable	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
capacité	18 l	gerbable avec rebord gerbage	
hauteur	212 mm	emboîtable	oui
hauteur intérieure	205 mm	pliable	non
longueur	390 mm	structure de cloison	plein
longueur intérieure	360 mm	soubassement	plein
largeur	287 mm	couvercle	en accessoires (non compris)

largeur intérieure	255 mm	résistance	produits chimiques et variations de température
charge	19 kg	dispositif de support	poignées ouvertes
capacité de gerbage	99 kg	couleur	bleu
matériau	polypropylène	Poids	0,5 kg

Accessoires

227838



couvercle indépendant, en polypropylène, pour bac gerbable, longueur x largeur 393 x 290 mm, en bleu