

bott **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 830 x 1250 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1 legbord, Met vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 231859



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 830 x 1250 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1 legbord
- links 1 lade, 1 kast
- rechts 1 legbord
- laden hoogte 1x125 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- Met vleugel deur
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd


Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	100 %
type tafel	werkbank	materiaal plaat	multiplex
hoogte	830 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1250 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	30 mm	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
werkbank uitrusting	1 lade, 1 kast, 1 legbord	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen links	1 lade, 1 kast	type deur	vleugel deur
onderbouwelementen rechts	1 legbord	verrijdbaar	ja
laden aantal	1 stuks	wielen aantal/soort	4 wielen
laden aantal x hoogte	1x125 mm	wiel-Ø	125 mm
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	72,635 kg

Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233056		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
--------	---	--

217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen