



antivermoeidheidsmat

Zwolle

kliksysteem, lengte x breedte 3150 x 970 mm, van rubber/nitril met gesloten DiamondGrid™ oppervlak in zwart/oranje, antislip, bestendig tegen olie en chemicaliën



Artikelnummer: 235528



antivermoeidheidsmat




- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen, magazijnen, maar ook architectenbureaus of supermarkten / voor zwaar gebruik
- kliksysteem
- lengte x breedte 3150 x 970 mm
- van rubber/nitril met gesloten DiamondGrid™ oppervlak in zwart/oranje
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- antislip
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	breedte	970 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	dikte	20 mm
confectionering	kliksysteem	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking functie	antislip
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	elektrisch geleidend	nee
plaats van toepassing	binnen	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	rubber/nitril	bestendigheid	oliën, chemicaliën
oppervlak vloerbedekking	gesloten	norm	DIN 51130 // BGR 181
kleur	zwart/oranje	gewicht	44 kg
lengte	3150 mm		

Gerelateerde Producten

235529		randafsluitstrip, voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 1520 mm, in oranje
235530		randafsluitstrip, voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in oranje
235551		randafsluitstrip, voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in zwart
235552		randafsluitstrip, voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male, breedte 910 mm, in geel
235553		randafsluitstrip, voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in zwart
235554		randafsluitstrip, voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female, breedte 910 mm, in geel
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleppers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht