

WSM fietsbeugel

hoogte x lengte x diepte 845 x 1080 x 1270 mm, 2 x 2 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, van stalen buis (geschroefd), uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming



Artikelnummer: 240203

fietsbeugel

- hoogte x lengte x diepte 845 x 1080 x 1270 mm
- 2 x 2 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 350 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- van stalen buis (geschroefd)
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- met extra hoge beugel
- uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming
- bevestiging met vloermontagebeugel
- voldoet aan de eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van de technische richtlijn 6102 van de ADFC (Duitse fietsclub)

Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	wielafstand	350 mm
type fietsenrek	fietsbeugel	staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling

hoogte	845 mm	staander uitrusting	stalen ogen, kunststof ommanteling
lengte	1080 mm	opstelling	legbord
diepte	1270 mm	bevestigingstype	vloermontagebeugel
breedte band	55 mm	reclamevlak	nee
buis-Ø	18 mm	materiaal	stalen buis
instelplaatsen aantal	2 x 2	materiaal verwerking	geschroefd
gebruik	beide zijden	norm	technische richtlijn 6102 van de ADFC
beugel uitvoering	extra hoog	gewicht	31 kg