

C+P

opzetkast voor locker

Classic Plus

2 vakken, vak breedte 300 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 600 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag beide zijden, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 267239

Clanica+



opzetkast voor locker



- 2 vakken
- vak breedte 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 600 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag beide zijden, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw

Technische details

type kast	opzetkast	afsluitbaar	ja
voor kasttype	locker	sluitsysteem	cilinderslot
vakken	2 stuks	materiaal romp	staal

hoogte	500 mm	oppervlak romp	gemoffeld
breedte	600 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
binnenhoogte	471 mm	materiaal front	staal
diepte	500 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	300 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
type deur	vleugeldeur	scheidingswand	ja
deuraanslag	beide zijden	opstelling	wand
openingshoek deur	110 °	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
doorgangsmaat deur (li.)	433 mm	gewicht	89,157655418 kg

Gerelateerde Producten

272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS