

C+P magazijnkast

hoogte x breedte x diepte 1980 x 1000 x 420 mm, 28 bakken van polypropyleen in rood en blauw, overzichtelijke onderdelenopslag op 6 niveaus met Stalen bodem en 28 bakken, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 503006



C+P Draaideurkast met Top-zichtbakken

magazijnkast

- hoogte x breedte x diepte 1980 x 1000 x 420 mm
- 28 bakken van polypropyleen in rood en blauw
- uitrusting 16 x H x B x D 200 x 210 x 350 mm, 12 x H x B x D 200 x 210 x 350 mm
- draagvermogen per niveau 50 kg
- constructie van plaatstaal, stevig gelast
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- overzichtelijke onderdelenopslag op 6 niveaus met Stalen bodem en 28 bakken
- Per 10 mm verstelbaar
- met verzonken greep

- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde en randafwerking rondom	oppervlak romp	gemoffeld
meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele vleugel deur	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	1980 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	420 mm	in hoogte verstelbaar legbord	10 mm
kast uitrusting	legborden, kisten	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	6 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	50 kg	vergrendeling	driezijdig
zichtbakken aantal	28 stuks	greep	verzonken greep
aantal bakken x maat	16 x H x B x D 200 x 210 x 350 mm, 12 x H x B x D 200 x 210 x 350 mm	verrijdbaar	nee
materiaal kist	polypropyleen	garantie	5 jaar
kleur bak	rood en blauw	certificering	GS // TÜV
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	91,22 kg
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

384183		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 210 x 350 / 300 mm, van polypropyleen in blauw
384219		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 210 x 350 / 300 mm, van polypropyleen in geel
384263		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 210 x 350 / 300 mm, van polypropyleen in groen
384296		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 210 x 350 / 300 mm, van polypropyleen in rood

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil