

LISTA établi

hauteur x largeur x profondeur 850 x 2000 x 800 mm, plateau de table en hêtre, force 360 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 508645



LISTA



LISTA Établi











établi

- hauteur x largeur x profondeur 850 x 2000 x 800 mm
- épaisseur de panneau 50 mm
- plateau de table en hêtre
- force 360 kg
- piètement 4 pieds
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- garantie de 10 ans sur la structure

Détails techniques

type de meuble	table	équipement établi	aucune
type de table	établi	matériau de plaque	hêtre
hauteur	850 mm	couleur de la plaque	hêtre
largeur	2000 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
profondeur	800 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	50 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
charge	360 kg	roulant	non
hauteur réglable	non	garantie spéciale	10 ans // piètement
conducteur d'électricité	non	Poids	73 kg

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair