

Kappes armoire modulaire RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 4 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 522658

RasterPlan

KAPPES



Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan® avec cloison de séparation médiane

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante
- portes à double paroi
- coins avec brasages durs
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x175 mm
- force par tiroir 110 kg
- extension de tiroir 100 %

- Réglable au pas de 25 mm
- équipement : tablettes, tiroirs
- à cloison de séparation médiane
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulaire	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	600 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes, tiroirs	tiroir réglable en hauteur	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	80 kg	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tiroirs	4 pièce	glissière	rail télescopique
nombre x hauteur tiroirs	4x175 mm	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	110 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	Poids	170 kg
surface de corps	finition peinture époxy		

Accessoires

522554		Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564		blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522621		plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale

		intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522622	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522677	·	tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522686		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522687		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522688		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé