

C+P

grootvolumekast met openslaande deuren

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 524798

ERGO



C+P Grootvolume-gereedschapskast ERGO

met ladeblok

grootvolumekast met openslaande deuren



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- 3 lade(n)
- laden hoogte 3x113 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 50 kg

- uitrusting: legborden, lades
- met verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	universele kast	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	1200 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
diepte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden, lades	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	4 stuks	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	70 kg	uittrekrail lade	telescooprail
laden aantal	3 stuks	uittrekbaar	100 %
laden aantal x hoogte	3x113 mm	uittrekbare lade	100 %
draagvermogen lade	50 kg	openingshoek deur	180 °
draagvermogen uitgetrokken	50 kg	greep	verzonken greep
sluitsysteem	cilinderslot	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	113,66 kg

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
405508	.	legbord voor stellingkast, breedte x diepte 1200 x 500 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
524790		set inzetbakken, bestaande uit 56 bakken hoogte 63 mm, hoogte x diepte 63 x 600 mm
524810	.	Stalen bodem voor grootvolumekast met openslaande deuren, breedte x diepte 1200 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden