

KLW Lutz établi

hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 armoire, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 528706



KLW Lutz Établi standard

établi

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 3 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 1 armoire
- à droite 3 tiroirs
- hauteur des tiroirs 1x150 mm/2x175 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 447 x 447 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription



- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage séparé des tiroirs et de l'armoire
- structure en acier
- châssis avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| type de meuble | table | capacité de charge de tiroir | 100 kg |
| type de table | établi | extension tiroir | 90 % |
| Exécution du bâti | 4 pieds | glissière tiroir | glissière à galets avec roulements à billes |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | blocage d'extension | blocage d'extension |
| hauteur | 840 mm | poignée | poignée barre |
| largeur | 1500 mm | champ d'inscription | bandes d'inscription |
| profondeur | 700 mm | matériau de plaque | multiplex |
| épaisseur de panneau | 40 mm | surface de plaque | huilé |
| hauteur réglable | non | couleur de la plaque | hêtre |
| conducteur d'électricité | non | matériau de châssis | acier |
| équipement établi | 3 tiroirs, 1 armoire | surface de châssis | thermolaqué |
| soubassements à gauche | 1 armoire | surface de face avant | thermolaqué |
| soubassements à droite | 3 tiroirs | système de fermeture | serrure à cylindre |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | fonction de fermeture | verrouillage séparé des tiroirs et de l'armoire |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x150 mm/2x175 mm | nombre de portes | 1 pièce |
| hauteur frontale 150 mm | 1 pièce | roulant | non |
| hauteur frontale 175 mm | 2 pièce | garantie | 5 années |
| largeur utile du tiroir | 447 mm | Poids | 107 kg |
| profondeur utile du tiroir | 447 mm | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 218989 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |

| | | |
|--------|---|--|
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 656975 |  | container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris |
| 969584 |  | table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |