

## aanslagketting

draagvermogen bij 0-45° = 2360 kg /  
bij 45-60° = 1700 kg, nuttige lengte 1  
m, aantal kettingbundels 4, ketting  
niet inkortbaar



Artikelnummer: 673759

## Aanslagkettingen

### met 4 strengen

aanslagketting

- draagvermogen bij 0-45° = 2360 kg / bij 45-60° = 1700 kg
- kettingdikte 6 mm
- nuttige lengte 1 m
- aantal kettingbundels 4
- ketting niet inkortbaar
- ketting van staal (gelegeerd)
- conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

## Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	aanslagketting	kettingdikte	6 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	2360 kg	inkortbaar	niet inkortbaar
draagvermogen 0-45°	2360 kg	certificering	conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt
draagvermogen 45-60°	1700 kg	materiaal	staal (gelegeerd)
nuttige lengte	1 m	gewicht	5,89 kg

## Gerelateerde Producten

673817

.

aanslagketting, draagvermogen 2360 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar