

Carte Adaptateur PCI vers 4 Ports FireWire400 1394a 6 Broches

StarTech ID: PCI1394MP



Cette carte PCI FireWire 1394 4 ports (3 externes/1 interne) vous permet de connecter des iPod, des lecteurs MP3, des lecteurs portables, des caméscopes numériques et plus encore à votre ordinateur de bureau.

La carte FireWire prend en charge l'échange à chaud, vous permettant de brancher, de débrancher et d'échanger vos périphériques FireWire en toute facilité.

D'un fonctionnement garanti avec les PC et les MAC, la carte PCI FireWire 4 ports bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique À VIE GRATUITE. De plus, l'adaptateur offre des supports d'encombrement standard et de faible encombrement/demi-hauteur pour s'adapter aux systèmes Slimline ou compacts.

Remarque : Si vous avez besoin d'un logiciel d'édition vidéo numérique, StarTech.com offre un kit FireWire complet contenant notre carte [PCI1394_4](#). Ce logiciel est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows uniquement.

Certifié WHQL, il est conçu pour fonctionner avec Microsoft Windows XP

Applications

- Ajoutez un port FireWire haute vitesse à un ordinateur de bureau standard ou compact sans ports FireWire.
- Connectez un appareil photo numérique à un ordinateur de bureau doté d'une fente PCI afin de télécharger des photos et des vidéos
- Connectez un disque dur ou un lecteur optique FireWire externe à un système compatible PCI

Features

- 4 ports FireWire 400 (3 externes, 1 interne partagé) avec prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 400 Mb/s
- Conforme aux normes IEEE 1394a - 2000, ainsi que 1394-1995
- Inclut un support d'installation de faible encombrement
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Nombre de ports	3
Interface	FireWire 400 (1394a)
Type de bus	PCI (5 Volt)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Normes de l'industrie	IEEE 1394a
Normes de l'industrie	OHCI
Normes de l'industrie	PCI 2.1
ID du chipset	Texas Instruments - TSB12LV26
Types de connecteur	1 - PCI (5V; 32-bit) Mâle
Ports internes	1 - Firewire 400 (6 pin; IEEE 1394a) Femelle
Ports externes	3 - Firewire 400 (6 pin; IEEE 1394a) Femelle
Vitesse max. de transfert de données	400 Mb/s
Compatibilité système d'exploitation	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Mac OS X (tested up to 10.4) Linux
Certifié Microsoft WHQL	Oui
Longueur du produit	12.3 cm [4.8 in]
Largeur du produit	18 mm [0.7 in]
Hauteur du produit	8 cm [3.1 in]
Poids du produit	70 g [2.5 oz]
Poids brut	0.1 kg [0.2 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI FireWire
Inclus dans le paquet	1 - Support de faible encombrement
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

