



HSM SECURIO B32 - 0,78 x 11 mm mit Öler

Artikelnummer	18251110
EAN	4026631034975
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	0.78 mm
Partikellänge	11 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	6
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	7
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	310 mm
Behälter-/Auffangvolumen	82 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	818
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	12 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	497 x 793 x 398 mm
Gewicht	27 kg
Farbe	weiß