

Stahl-Umreifungsband

für schwere Packstücke, Länge x Breite 760 m x 16 mm, bis zu einer Kraffteinwirkung von 7000 N reißsicher, Oberfläche blank gewachst

VE 2 Rolle(n)

Artikelnummer: 100108



Stahl-Umreifungsband

Stahl-Umreifungsband

- für schwere Packstücke
- Länge x Breite 760 m x 16 mm
- bis zu einer Kraffteinwirkung von 7000 N reißsicher
- Oberfläche blank gewachst
- abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
- Scheibenwicklung

Technische Details

Verpackungstyp	Umreifungsband	Reißfestigkeit	7000 N
Werkzeugtyp	Umreifungssystem	Sicherheitseigenschaft	abgerundete Kanten zum Schutz vor Verletzungen
Anwendung	schwere Packstücke	Set	nein
Material	Stahl	Länge	760 m
Oberfläche	blank gewachst	Breite	16 mm
Wickelart	Scheibenwicklung	Gewicht	50 kg

Zubehör

103775		Verschlusshülsen für Stahlband, passend für Bandbreite 16 mm
103776		Abrollgerät, für leichte bis mittelschwere Packstücke, für Bandbreite 16 mm, aus Stahlblech in blau
105126		Spann- und Verschlussgerät, für Stahlband / für mittelschwere bis schwere Packstücke, für Bandbreite 13 - 19 mm, zum Spannen, Verschließen und Abschneiden, ohne Hülsen
105285		Abrollgerät, für Stahlband, für Bandbreite 13 - 32 mm, Unterbau 2 Räder, aus Stahlblech in blau
530399		Spann- und Verschlussgerät, für Stahlband / für mittelschwere bis schwere Packstücke, für Bandbreite 13 - 16 mm, zum Spannen, Verschließen und Abschneiden

Dazu passt auch ...

531546		Paletten-Schutzfolie, Länge x Breite 1600 x 1200 mm, Aus 25 µm starkem Polyethylen, In transparent
--------	---	--