

Hymer Schiebeleiter SC 60

2 x 6 profilierte Sprossen, Holmlänge
1,85 - 2,97 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 157751



Hymer Schiebeleiter SC 60



Schiebeleiter

- 2 x 6 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,42 m
- Holmlänge 1,85 - 2,97 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Leiterteile auch einzeln nutzbar
- rutschfeste Klappfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 7,3 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Leiternteile auch einzeln nutzbar
Leitertyp	Schiebeleiter	Unterbau	rutschfeste Klappfüße
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	1,85-2,97 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	3,42 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 6	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-440 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	7,3 kg

Zubehör

231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium