

Rollcart Plattenkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 500 x 200 mm, Plattentransport längs, Ladungssicherung durch Schaufel mit Stützbügeln, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158245



Rollcart Plattenkarre

Traglast 200 kg

Plattenkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 500 x 200 mm
- Plattentransport längs
- Ladungssicherung durch Schaufel mit Stützbügeln
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1460 x 1000 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- 2 Stützräder

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rillenkugellager
Karrentyp	Plattenkarre	Stützrad	2 Stützräder
Traglast	200 kg	Stützrad-Ø	58 mm

Schaufelbreite	500 mm	Sicherheitsgriff	nein
Schaufeltiefe	200 mm	Höhe	1460 mm
Material	Stahl	Breite	1000 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	620 mm
klappbar	nein	Nutzung	längs
Treppenkufen	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Ladungssicherung	Stützbügel	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	TPE	Gewicht	21 kg
Rad-Ø	250 mm		