

## Arbeitsplatz-Bodenbelag

Matte, Höhe x Länge x Breite 14 x 900 x 600 mm, selbstlöschend, Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Fette und Öle



Artikelnummer: 184398



## Arbeitsplatz-Bodenbelag

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Für den Innenbereich geeignet
- Matte
- Höhe x Länge x Breite 14 x 900 x 600 mm
- Aus PVC mit Tränenblechprofil in schwarz
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- fördert Entlastung von Rücken und Beinen
- Beständig gegen Fette und Öle
- Temperaturbeständig 0°C bis +60°C
- selbstlöschend

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Breite	600 mm
Bodenbelag	Arbeitsplatz-Bodenbelag	Bodenbelag Ausstattung	mit allseitig abgeschrägten Kanten
Konfektionierung	Matte	Bodenbelag Funktion	fördert Entlastung von Rücken und Beinen
Einsatzort	Innenbereich	elektrisch leitend	nein
Material Lauffläche	PVC	Schwer entflammbar	ja

Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Temperaturbeständigkeit	0°C bis +60°C
Farbe	schwarz	Beständigkeit	Fette, Öle
Höhe	14 mm	Brandschutz	selbstlöschend
Länge	900 mm	Gewicht	3 kg