

hofe

Getränkekistenregal - Grundfeld



Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 335 mm, Fachlast 100 kg, 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 228297

hofe Getränkekistenregal

Grundfeld

Getränkekistenregal - Grundfeld



- Geeignet für die platzsparende Lagerung von Getränkekisten, auch für eine alltägliche, hohe Beanspruchung z. B. in Getränkmärkten zur Pfandrückgabe, in Verwaltungen und Produktionen, aber auch in der Abstellkammer oder im Keller als heimisches Getränkelager
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 335 mm
- Für mindestens 9 Kästen
- Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt
- Fachböden können im vorgegebenem Raster jederzeit nach Bedarf verstellt werden
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden




Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	300 mm
Regaltyp	Getränkekistenregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regalfeld	Grundfeld	Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Getränkemärkte, Produktion, Verwaltung, private Haushalte, Keller, Abstellkammern	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Höhe	1750 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Breite	1060 mm	Farbe Traversen	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	335 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Kapazität	mindestens 9 Kästen	Anlieferung	zerlegt
Fachlast	100 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	18,73 kg
Fachbreite	1000 mm		

Zubehör

228294		Getränkkekistenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 335 mm, Fachlast 100 kg, 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden

991798



Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß