

a.m.p.e.r.e.

Rammschutz-Barriere

Rack Mammut®

Element: Doppelplanke, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe x Länge 690 x 4000 mm, Absorbiert Aufprall und kehrt in die Ursprungsform zurück, Aus Polyolefin in gelb/schwarz, Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern



Artikelnummer: 254288



Rammschutz-Barriere

- Element: Doppelplanke
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Höhe x Länge 690 x 4000 mm
- Rohrdurchmesser 200 mm
- Absorbiert Aufprall und kehrt in die Ursprungsform zurück
- Aus Polyolefin in gelb/schwarz
- Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
- Lieferung inklusive Montagematerial



Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Rohrform	Rundrohr
Sicherheitsausstattung	Anfahrsschutz	Befestigungsart	Bodenplatte
Rammschutztyp	Rammschutz-Barriere	Rammschutz Funktion	Absorbierend
Element	Doppelplanke	Material	Polyolefin
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Farbe Rammschutz	gelb/schwarz

Höhe	690 mm	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Länge	4000 mm	Gewicht	81,35 kg
Durchmesser Rohr	200 mm		

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221380		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 8
224768		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 1000 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
227876		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 45, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm