

## PAVOY Großraum- Flügeltürenschränk Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 400 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 405041



## PAVOY Großraum-Flügeltürenschränk Basis

Großraum-Flügeltürenschränk

- Geeignet für Büros, Werkstätten, Lagerhallen und andere Arbeitsumgebungen
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 400 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- im Raster von 17 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil

- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie
- Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachbodentraglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Universalschrank	Unterbau	Sockel
geeignet für (Branche/Bereich)	Büros, Werkstätten, Lagerhallen	Material	Stahlblech
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	1950 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Breite	1500 mm	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Tiefe	400 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	80 kg	Türöffnungswinkel	110 °
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Drehgriff
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachbodentraglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
abschließbar	ja	Gewicht	84 kg
Schließsystem	Zylinderschloss		

## Zubehör

405051



Stahlboden für Großraum-Flügeltürenschränk, Breite x Tiefe 1500 x 400 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl

## Dazu passt auch ...

146393



Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch

520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung