


## hofs Schrägbodenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1306 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 916974



## hofs Schrägboden-Regal

### Anbauregal

Schrägbodenregal - Anbaufeld




- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1306 x 535 mm
- Feldlast 300 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
- 3 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 34 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite

- Ebenen mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details

|                            |                       |                                  |   |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp                   | Regal                 | Fachbreite                       | 1300 mm   |
| Regaltyp                   | Schrägbodenregal      | Fachtiefe                        | 500 mm  |
| Regalsystem                | Stecksystem           | Nutzung                          | einseitig   |
| Regalfeld                  | Anbaufeld             | Oberfläche Boden                 | verzinkt  |
| Material                   | Stahl                 | Oberfläche Ständer               | verzinkt  |
| Höhe                       | 2000 mm               | Regal Ausstattung                | Böden   |
| Breite                     | 1306 mm               | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade  |
| Tiefe                      | 535 mm                | Stabilität / Aussteifung / Verst | Aussteifungstraversen                                 |
| Fachlast                   | 100 kg                | Farbe Ausführung                 | verzinkt  |
| Feldlast                   | 300 kg                | Lieferumfang                     | Anbauregal mit 1 Ständerahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp         | Schrägboden           | Anlieferung                      | zerlegt   |
| Böden / Ebenen Anzahl      | 3 Stück               | Zertifizierung                   | RAL-Gütezeichen                                       |
| Böden / Ebenen Ausstattung | vordere Anschlagkante | Garantie                         | 5 Jahre   |
| Neigungswinkel             | 34 °                  | Gewicht                          | 38,78 kg  |
| Abdeckboden                | nein                  |                                  |   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau   |
| 865192 |  | Schrägbodenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                 |
| 916985 |  | Schrägboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146386 |  | Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung   |
| 203969 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung  |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz  |
| 762906 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen   |