

UT195M

Robuuste IP65 True RMS multimeter met draaiveld meting

Eigenschappen		
Basisfuncties	Bereik	Beste nauwkeurigheid
DC spanning	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.7%+3)
AC spanning	600mV/6V/60V/600V/750V	±(1.0%+3)
LoZ ACV	600V	±(2.0%+3)
DC stroom	600uA/6000uA/60mA/ 600mA/6A/20A	±(0.8%+3)
AC stroom	600uA/6000uA/60mA/ 600mA/6A/20A	±(1.0%+3)
Weerstand (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.8%+2)
Capaciteit	6nF/60nF/600uF/ 6mF/60mF	±(3.0%+5)
Frequentie	60.00 Hz~40.00 MHz	±(0.1%+4)
Temperatuur	-40°C~1000°C	±(1.5%+4)
	-40°F~1832°F	±(2.0%+5)
Motor fase meting	600V	±(1.5%+5)
Speciale functies		
Maximale display uitlezing	6000	
Diode test	✓	
Doorbeltest	✓	
True-RMS	✓	
Data hold	✓	
MAX/MIN	✓	
REL functie	✓	
Automatische achtergrondverlichting	✓	
zaklamp functie	✓	
Lage batterij spanning indicatie	✓	
Automatische uitschakelfunctie	✓	
IP klasse	IP65	
Veiligheidsklasse	CAT III 1000V / CAT IV 600V	
Valtest	2m	
Algemene informatie		
Voeding	9V 6F22 of 6LR61 alkaline batterij	
LCD scherm grootte	66mm × 51mm	
Kleur	Rood en grijs	
Gewicht	Circa 473g	
Afmetingen	195mm × 95mm × 58mm	
Standaard accessoires	Meetsnoeren, batterij, draagtas, temperatuurprobe en handleiding	
Standaard stukverpakking	Doos	

