

Afwerkingsset voor timer regelbaar tot 15 min., sterling

121-64806

4 jaar
garantie

Centraalplaat voor tijdschakelaar. Deze tijdschakelaar laat toe om een tijdsduur in te stellen van 15 minuten waarin je licht bijvoorbeeld gaat branden. Afwerkingskleur: sterling.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor timer regelbaar tot 15 min., sterling. De centraalplaat is omringd door een vlakke boord die op de 4 hoeken voorzien is van een rechthoekige opening, waarin zich telkens een multipositionele snaphaak bevindt. De opbouw van de centraalplaat zorgt ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snaphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snaphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snaphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De vlakke boord rondom de centraalplaat bevat eveneens 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat. Na montage van het geheel (afdekplaat, afwerkingsset en mechanisme) zijn er, dankzij de vlakke boord aan de centraalplaat, geen metalen delen zichtbaar.

- Functie: De centraalplaat (sleuf 1 x 5 mm) wordt op de tijdschakelaar vastgeschroefd. De instelknop wordt over de bedieningsas van het mechanisme bevestigd.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: sterling gelakt (bij benadering NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Opdruk: De centraalplaat is voorzien van een tijdschaal in minuten met de tussenstanden 0,3, 6, 9, 12 en 15 in onuitwisbare opdruk.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het losschroeven van de centraalplaat.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking met vlakke boord: 56 x 56 mm (HxB)
- Afmetingen afwerking zichtbaar gedeelte: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 23.8 mm
- Markering: CE

