

Exclusive Midi Zwart 2610lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 902628
 EAN: 7021989026280



Elektrisch

System wattage: 26W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2610lm
 Werkzaamheid: 100 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 40°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Diameter (mm) D: 114
 Cut-out (mm): 102
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.801 / 0.98

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 175 x 142 x 100

