

Produktinformation

97 99 337

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Je 100 Stück

DIN 46228-4: 2020-03

- Nenngröße: 10 mm²
- Inhalt: 100 Stück
- Kennfarbe: rot
- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C
- Werkstoff: E-Cu
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Mindestschichtdicke 3µm



Allgemein

Artikel-Nr.	97 99 337
EAN	4003773076483
Norm	DIN 46228-4: 2020-03
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kabel	10 mm ²
AWG	8
Kennfarbe	rot
L1	22 mm
L2	12 mm
d1	4,5 mm
d2	7,6 mm
S1	0,2 mm
S2	0,4 mm
Menge	100
Isolation	PP
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	reinverzinkt

Technische Attribute



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten