

Artikelnummer: 30922

Kurzbeschreibung: Universele legbordstelling, basissectie, 5 roosterborden, draagvermogen 120 kg, B 1500 x H 2000 x D 600 mm

Langbeschrijving: Universele legbordstelling, basissectie, 5 roosterborden, draagvermogen 150 kg, B 1500 x H 2000 mm: De perfecte oplossing voor magazijn, kantoor, werkplaats en archief.

- Belastbaarheid per roosterblad: tot 150 kg bij verdeelde last
- Legborden zijn in stappen van 62,5 mm in hoogte verstelbaar
- Steunen 40 x 20 x 1,5 mm, met kunststof poten
- Hoogwaardige epoxyhars-coating: hemelsblauw (RAL 5015) voor de steunen, lichtgrijs (RAL 7035) voor de legborden
- Basiselement met 4 steunen, 4 kunststof poten en 5 legborden
- Roosterblad (frame van gesealde vierkante buis voor een optimale lastverdeling)
- 1500 mm breed
- Hoogte: 2000 mm
- Verschillende diepten

Bestel voor de opslag van kleine onderdelen a.u.b. een hardvezelplaat per roosterblad mee!

Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\approx 5 : 1$ tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

