

CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Crimpeinsatz

1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Kabelschuhe 4 - 10 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212077
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Y
Katalogseite	Seite 436 (C-3-2019)
GTIN	4046356452564
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	67,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	67,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Indent-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	4 mm ²
AWG max	12

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	6 mm ²
AWG max	10

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	4 mm ² ... 10 mm ²
------------------------------	--

Maße

Breite	75 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	114 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Crimpeinsatz



1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M RC 10/DIE - Crimpeinsatz



1212077

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212077>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 8.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de