

PVC Knickschutztülle zu Kabelstecker



schwarz
quadratisch
Klemmbefestigung

Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Klemmbefestigung
- Knickschutz für Kabel

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Alle Varianten

Passend zu	Farbe	Für Leitung mit Mantelaus- sendurchmesser	Tüllenlänge [mm]	Bestell-Nummer
1651, 4013, 4020, 4021, 8111, 9013	weiss	8.7 mm	39.4 mm	4311.0053
0104, 0104U, 0106	weiss	10 mm	39mm	4311.0063
0104, 0104U, 0106	weiss	8 mm	38mm	4311.0064
1651, 4013, 4020, 4021, 8111, 9013	weiss	10 mm	39mm	4311.0068
0104, 0104U, 0106	schwarz	8 - 10 mm	40.3 mm	4311.9301
0104, 0104U, 0106	grau	8 - 10 mm	40.3 mm	4311.9302
1651, 4013, 4020, 4021, 8111, 9013	schwarz	8.5 - 10 mm	40.3 mm	4311.9305
1651, 4013, 4020, 4021, 8111, 9013	grau	8.5 - 10 mm	40.3 mm	4311.9306
1251	schwarz	6.5 mm	30 mm	4311.9309
0101, 0102, 0104, 0104U, 0106, 0112	schwarz	8 mm	38 mm	4311.9310
0101, 0102, 0112	schwarz	10 mm	40 mm	4311.9313

Passend zu	Farbe	Für Leitung mit Mantelaus- sendurchmesser	Tüllenlänge [mm]	Bestell-Nummer
0104, 0104U, 0106	grau	10 mm	39 mm	4311.9315
1651, 4013, 4020, 4021, 8111, 9013	schwarz	10 mm	39 mm	4311.9318
1651, 4013, 4020, 4021, 8111, 9013	grau	10 mm	39 mm	4311.9319
1251	weiss	6.5 mm	30 mm	4311.9324

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 100 ST